



WH20130303B

kallysto ENC: Hotelcard + plaque de fixation + face Gris Clair

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Nombre de pôles 1

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes
 230 V 1500 W

Lampes fluorescentes en circuit double 1500 W

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Matière

Couleur Gris clair

Finition Mat

Matière Métal, Plastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Profondeur 58,50 mm

Profondeur de montage 24 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34,5 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 50 °C

Textes

Inscription	Avec inscription « Hotelcard »
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis
Éclairage	Pour éclairage
Produit compatible avec	kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend
Gammes compatibles	hager kallysto, kallysto encastré