



WH20130309A

## kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison Brun

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

#### Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

#### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1500 W
Lampes fluorescentes en circuit double	1500 W

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement	Non
-------------------------	-----

#### Matière

Couleur	Marron
Finition	Mat
Matière	Plastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

#### Dimensions

Profondeur	58,50 mm
Profondeur de montage	24 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34,5 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 50 °C
------------------------	------------

**Textes**

Inscription	Avec inscription « Hotelcard »
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis
Éclairage	Pour éclairage
Produit compatible avec	kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend
Gammes compatibles	kallysto encastré