



WH20181209B

**kallysto ENC: Interrupt. rotatif S5/1p/0-1-2-3/+ plaque de fixation et face Brun**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 - 250 V

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur 63 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 49 mm

**Matière**

Couleur Marron

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Architecture**

Type d'organe de commande Rotatif

**Textes**

Type de commutation Schéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3

Type de raccordement Avec bornes à vis