



WH20191309A

kallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Brun

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Pousoir simple

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Capacité

Nombre de modules 0

Matière

Couleur Marron

Matière Duroplast

Finition Mat

Traitement de surface Non traité