



WH20191703B

kallysto ENC: Double interrupteur store/ 250VAC + plaque de fixation + face Gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Pousoir simple

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Matière

Couleur Gris clair

Matière Duroplast

Finition Mat

Traitement de surface Non traité