



WH20191704B

kallysto ENC: Double Interrupt. store/250VAC + pl. de fixation + face Anthracite

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Pousoir simple

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Matière

Couleur Anthracite

Matière Duroplast

Finition Mat

Traitement de surface Non traité