



WH20410203B

### kallysto ENC: Variateur rotatif DALI TW + plaque de fixation + face Gris Clair

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Éclairage

Température de couleur 2000 - 10000 K

##### Connectivité

Variation DALI Oui

##### Dimensions

Ø de la dimension de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 12 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 50 mm

##### Textes

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Type de raccordement Avec bornes à vis

##### Courant électrique

Courant de commande 52 - 52 mA

##### Matière

Couleur Gris clair

Gammes compatibles hager kallysto, kallysto encastré