



WH20410204B

**kallysto ENC: Variateur rotatif DALI TW + plaque de fixation + face Anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Éclairage**

Température de couleur 2000 - 10000 K

**Connectivité**

Variation DALI Oui

**Dimensions**

Ø de la dimension de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 12 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 50 mm

**Textes**

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Type de raccordement Avec bornes à vis

**Courant électrique**

Courant de commande 52 - 52 mA

**Matière**

Couleur Anthracite

Gammes compatibles kallysto encastré