



WH20410209B

kallysto ENC: Variateur rotatif DALI TW avec plaque de fixation et face Brun

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Éclairage

Température de couleur 2000 - 10000 K

Connectivité

Variation DALI Oui

Dimensions

Ø de la dimension de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 12 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 50 mm

Textes

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Type de raccordement Avec bornes à vis

Courant électrique

Courant de commande 52 - 52 mA

Matière

Couleur Marron

Gammes compatibles hager kallysto, kallysto encastré