



WH20580105A

kallysto T13/protection enfant/bornes enfichables face pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 36,7 mm

Profondeur de montage 7 mm

Hauteur 60 mm

Largeur 60 mm

Profondeur 43,7 mm

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Textes	
Inscription	Sans inscription
Housse	Obturbateur centrale
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend