



WH20580105B

**kallysto ENC: T13 + protection enfant + plaque de fixation + face Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Raccordement**

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 36,7 mm

Profondeur de montage 7 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 43,7 mm

**Matière**

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
<b>Accessoires</b>	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
<b>Capacité</b>	
Nombre de modules	1
<b>Textes</b>	
Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend