



WH23600700Q

**kallysto apparent complet: T13 SIDOS FI/RCCB 30mA avec bornes enfichables/ Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 0

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 64 mm

**Matière**

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Matière Duroplast

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

