



WH25130200C

kallysto.line ENC complet: Pousoir lumineux Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement	Non
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple

Matière

Couleur	Ultra blanc
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Oui

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

Dimensions

Profondeur	43 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Type de commutation	Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Produit compatible avec	kallysto line
Gammes compatibles	kallysto encastré