



WH25620300C

kallysto.line encastré complet: Prise 2x type 13 avec bornes enfichables/ Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Tension nominale 250 - 250 V

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 36,2 mm

Profondeur de montage 7 mm

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 43,2 mm

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Mat

Matière Duroplast

Installation, montage

Montage Encastré

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Capacité	
Nombre de modules	2
Textes	
Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Produit compatible avec	kallysto line