

Oui



## WH26400200C

## kallysto.trend encastré complet: Potentiomètre 1-10V Blanc

## Caractéristiques techniques

Sans halogène

Architecture	
Mode de fixation	encastré
Modèle	
Traitement antibactérien	Oui
Compatibilité	
Compatible IFTTT	Non
Principales caractéristiques électriques	
Fréquence assignée	50/60 Hz
Dimensions	
Profondeur des boîtes d'encastrement	33 mm
Matières	
Couleur	blanc
Matière	Duroplastic
Type de traitement de surface	non traitée
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui