



WH26400200C

kallysto.trend encastré complet: Potentiomètre 1-10V Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

Modèle

Traitement antibactérien	Oui
--------------------------	-----

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	33 mm
--------------------------------------	-------

Matières

Couleur	blanc
---------	-------

Matière	Duroplastic
---------	-------------

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conforme REACH	Non
----------------	-----

Conforme RoHS	Oui
---------------	-----

Sans halogène	Oui
---------------	-----