



WH27912200C

kallysto.pro encastré Gr.2x1 complet: Interrupteur S3 / Prise T13 Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V AC
------------------	----------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Courant de commutation max.	10 A
-----------------------------	------

Dimensions

Profondeur	47 mm
------------	-------

Profondeur de montage	35 mm
-----------------------	-------

Hauteur	154 mm
---------	--------

Largeur	94 mm
---------	-------

Matières

Couleur	blanc
---------	-------

Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
-------------	--------------------------------

Matière	Duroplastic
---------	-------------

Connexion

Section de conducteur	1...2.5 mm ²
-----------------------	-------------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conformité REACH	Non
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----