



WH27912800C

kallysto.pro ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur S1(3+3) / Interrupteur S3 Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

Modèle

Nombre de modules	0
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V AC
------------------	----------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Courant de commutation max.	10 A
-----------------------------	------

Dimensions

Profondeur	46 mm
------------	-------

Profondeur de montage	34 mm
-----------------------	-------

Hauteur	154 mm
---------	--------

Largeur	94 mm
---------	-------

Matières

Couleur	blanc
---------	-------

Matière	Duroplastic
---------	-------------

Connexion

Section de conducteur	1...2.5 mm²
-----------------------	-------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conformité REACH	Non
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----