



WH27913200C

kallysto.pro ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur S1(3+3) / Prise 3x type 13 Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation encastré

Modèle

Nombre de modules 2

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V AC

Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 A

Courant de commutation max. 10 A

Dimensions

Profondeur 47 mm

Profondeur de montage 35 mm

Hauteur 154 mm

Largeur 94 mm

Matières

Couleur blanc

Matière Duroplastic

Connexion

Section de conducteur 1...2.5 mm²

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Non

Conforme à la directive RoHS Oui