



WH36100100A

**robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Blanc de sécurité

Code RAL 9003

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Dimensions**

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir double

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1