

Double interrupteur va-et-vient S1



WH36100200A

robusto Interrupteur lumineux	S1(3+3) +	face IP55	pour combinaisor	n Blanc
-------------------------------	-----------	-----------	------------------	---------

## Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	10 A
Installation, montage	
Montage	Encastré
Tension	
Tension nominale	250 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Matière	
Couleur	Blanc de sécurité
Code RAL	9003
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité
Identification	
Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
Connectivité	
Type de montage	Fixation par vis
Dimensions	
Profondeur de montage	34 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
Sécurité	
Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07
Architecture	
Type d'organe de commande	Poussoir double
Textes	
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Type de commutation