



WH36110149A

**robusto Interrupteur S3 + face IP55 pour combinaison Alumin.**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Laqué

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Dimensions

Profondeur de montage 31 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

#### Architecture

Type d'organe de commande Commutateur

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Commutateur S3