



WH36130103A

**robusto Pousoir d'impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Nombre de pôles 1

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Commandes et indicateurs**

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

**Matière**

Couleur Gris

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

**Connectivité**

Type de connection / prise QuickConnect

**Dimensions**

Profondeur 48 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

**Textes**

Inscription Sans inscription

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux<br/>

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Produit compatible avec robuste encastré

Gammes compatibles robuste encastré, robuste montage en saillie