



WH36130205A

robusto Pousoir lumineux + face IP55 pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Nombre de pôles 1

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Matière

Couleur Noir

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Connectivité

Type de connection / prise QuickConnect

Dimensions

Profondeur 48 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

Textes

Inscription Sans inscription

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Produit compatible avec robuste encastré

Gammes compatibles robuste encastré, robuste montage en saillie