



WH36140349A

**robusto 2x Poussoir d'impulsion avec face IP55 pour combinaison Alumin.**

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Nombre de pôles 2

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

##### Matière

Couleur Aluminium

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Laqué

Transparent Non

##### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

##### Dimensions

Profondeur 51 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

##### Textes

Inscription Sans inscription

Type de commutation Série contact inverseur à bouton-poussoir

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Produit compatible avec robuste encastré

Gammes compatibles robuste encastré, robuste montage en saillie