



WH36140400A

**robusto 2x Pousoir lumineux F-O avec face IP55 pour combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Nombre de pôles 2

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Commandes et indicateurs**

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

**Matière**

Couleur Blanc de sécurité

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

**Connectivité**

Type de connection / prise QuickConnect

**Dimensions**

Profondeur 51 mm

Profondeur de montage 17 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

**Textes**

Inscription Sans inscription

Type de commutation Série contact inverseur à bouton-poussoir

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Produit compatible avec robuste encastré

