



WH36140503A

**robusto Pousoir + pousoir lumineux avec face IP55 pour combinaison Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Nombre de pôles 2

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Commandes et indicateurs**

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 2

Type de bouton pousoir Double bouton-poussoir

**Matière**

Couleur Gris

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect

**Dimensions**

Profondeur 51 mm

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

**Textes**

Inscription Sans inscription

Type de commutation Série contact inverseur à bouton-poussoir

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

