



WH36140549A

robusto Pousoir + pousoir lumineux avec face IP55 pour combinaison Alumin.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Nombre de pôles 2

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 2

Type de bouton pousoir Double bouton-pousoir

Matière

Couleur Aluminium

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Laqué

Transparent Non

Connectivité

Type de connection / prise QuickConnect

Dimensions

Profondeur 51 mm

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

Textes

Inscription Sans inscription

Type de commutation Série contact inverseur à bouton-pousoir

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

