



WH36181249A

**robusto Interrupt. rotatif S5/1p/0-1-2-3/ + face IP55 pour combinaison Aluminium**

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 - 250 V

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Sécurité

Indice de protection IP IP55

##### Dimensions

Profondeur 80,4 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 49 mm

##### Matière

Couleur Aluminium

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Laqué

##### Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

##### Textes

Type de commutation Schéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3

Type de raccordement Avec bornes à vis