



WH36184900A

robusto Pousoir à clé carrée/ 2->0<-1 /KABA8 + face IP55 pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|------------------|----------|
| Nombre de pôles | 1 P |
| Mode de fixation | encastré |

Compatibilité

| | |
|------------------|-----|
| Compatible IFTTT | Non |
|------------------|-----|

Principales caractéristiques électriques

| | |
|------------------|----------|
| tension nominale | 250 V AC |
|------------------|----------|

Intensité du courant

| | |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 25 A |
|------------------------|------|

Dimensions

| | |
|-----------------------|-------|
| Profondeur | 80 mm |
| Profondeur de montage | 37 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Largeur | 86 mm |

Matières

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Couleur | blanc |
| Couleur RAL | RAL 9003 - Blanc de sécurité |
| Matière | Thermoplastique |
| Aspect de la surface | mat |

Connexion

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Section de conducteur | 1...2.5 mm ² |
| Type de raccordement | avec bornes à vis |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|