



WH36222249Q

robusto humide AP Gr.1 compl.: Interr. à clé carrée S0/2p/0-1-0-1/IP21 Alumin.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

Installation, montage

Montage En saillie

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Elément de base avec habillage complet

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 0

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07

Architecture

Type d'organe de commande Clé

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles