



WH36250800C

robusto moullé ENC compl.: Délect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Type de capteur Délecteur de mouvement

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Dimensions

Largeur 86 mm

Profondeur de montage 33 mm

Hauteur de montage recommandée 1,1-2,2 m

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

Matière

Couleur Blanc de sécurité

Matière Polycarbonate (PC)

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Installation, montage

Montage Encastré