



WH36250800C

**robusto moullé ENC compl.: Délect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Blanc**

#### Caractéristiques techniques

##### Détection

Type de capteur Délecteur de mouvement

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Dimensions

Largeur 86 mm

Profondeur de montage 33 mm

Hauteur de montage recommandée 1,1-2,2 m

##### Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

##### Matière

Couleur Blanc de sécurité

Matière Polycarbonate (PC)

##### Sécurité

Indice de protection IP IP55

##### Installation, montage

Montage Encastré