



WH36250849A

robusto Délect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Alum.

Caractéristiques techniques

Détection

Type de capteur Détecteur de mouvement

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Dimensions

Largeur 86 mm

Profondeur de montage 33 mm

Hauteur de montage recommandée 1,1-2,2 m

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

Matière

Couleur Aluminium

Matière Polycarbonate (PC)

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Installation, montage

Montage Encastré