



WH36250849A

**robusto Délect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Alum.**

#### Caractéristiques techniques

##### Détection

Type de capteur Détecteur de mouvement

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Dimensions

Largeur 86 mm

Profondeur de montage 33 mm

Hauteur de montage recommandée 1,1-2,2 m

##### Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

##### Matière

Couleur Aluminium

Matière Polycarbonate (PC)

##### Sécurité

Indice de protection IP IP55

##### Installation, montage

Montage Encastré