



WH36580300C

**robusto humide ENC Gr.1 compl.: Type 13 avec clapet IP21/Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Raccordement**

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 17 mm

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 48 mm

**Matière**

Couleur Blanc de sécurité

Code RAL 9003

Finition Mat

Matière Thermoplastique

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
<b>Accessoires</b>	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant
<b>Capacité</b>	
Nombre de modules	1
<b>Textes</b>	
Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
<b>Cache, porte</b>	
Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
Produit compatible avec	robusto encastré