



WH36580303A

robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 17 mm

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 48 mm

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

| | |
|--|---|
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
| Avec lampe de signalisation | Non |
| Accessoires | |
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
| Pré-équipé avec | Prise de courant |
| Capacité | |
| Nombre de modules | 1 |
| Textes | |
| Inscription | Sans inscription |
| Housse | Obturbateur centrale |
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Cache, porte | |
| Type de couvercle | Couvercle rabattable à fermeture automatique |
| Produit compatible avec | robusto encastré |