



WH36580349A

robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Alumin.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 17 mm

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 48 mm

Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant
Capacité	
Nombre de modules	1
Textes	
Inscription	Sans inscription
Housse	Obturbateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Cache, porte	
Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
Produit compatible avec	robusto encastré