



WH36580349A

**robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Alumin.**

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

##### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 17 mm

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 48 mm

##### Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Mat

Matière Thermoplastique

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
<b>Accessoires</b>	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant
<b>Capacité</b>	
Nombre de modules	1
<b>Textes</b>	
Inscription	Sans inscription
Housse	Obturbateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
<b>Cache, porte</b>	
Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
Produit compatible avec	robusto encastré