



WH36583300A

robusto ENC prise 1xT13 IP55 A blanc de sécurité

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP55

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 39 mm

Profondeur de montage 27 mm

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 66 mm

Matière

Couleur Blanc de sécurité

Code RAL 9003

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Capacité	
Nombre de modules	1
Textes	
Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Cache, porte	
Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
Produit compatible avec	robusto encastré