

Non



robusto ENC prise 1xT13 IP55 A blanc de sécurité

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	10 A
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension	
Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V
Connectivité	
Type de montage	Fixation par vis
Raccordement	
Section du conducteur	1,0 - 2,5 mm²
Sécurité	
Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP55
Dimensions	
Profondeur des boîtes d'encastrement	39 mm
Profondeur de montage	27 mm
Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	66 mm
Nombre d'unités	1
Matière	
Couleur	Blanc de sécurité
Code RAL	9003
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Installation, montage	
Montage	Encastré
Equipement	
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13

Insert central rotatif

Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Capacité	
Nombre de modules	1
Textes	
Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts acci- dentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Cache, porte	
Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
Produit compatible avec	robusto encastré