



WH36583305Q



robusto AP prise 1xT13 IP55 Q noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Raccordement

Section du conducteur	1,0 - 2,5 mm ²
-----------------------	---------------------------

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP55

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	0
Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	75 mm
Nombre d'unités	1

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Capacité	
Nombre de modules	1
Textes	
Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Cache, porte	
Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique