



WH36583349A

## robusto ENC prise 1xT13 IP55 A aluminium

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP55

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 39 mm

Profondeur de montage 27 mm

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 66 mm

#### Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Mat

Matière Thermoplastique

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

---

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

---

**Capacité**

Nombre de modules 1

---

**Textes**

Inscription Sans inscription

Housse Obturateur centrale

Protection Sans protection renforcée contre les contacts acci-  
dentels

---

**Cache, porte**

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

Produit compatible avec robusto encastré