



WH36583405A

robusto ENC prise 1xT13 lumineux IP55 A noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 39 mm

Profondeur de montage 27 mm

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 66 mm

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast, Thermoplastique

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 1

Textes

Inscription Sans inscription

Housse Obturateur centrale

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Cache, porte

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

Produit compatible avec robusto encastré