



robusto insert avec clapet IP21: T23, bornes enfichables, pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

| Courant électrique | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
| Fréquence | |
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
| Tension | |
| Tension nominale | 250 V |
| Tension nominale | 250 - 250 V |
| Connectivité | |
| Type de montage | Fixation par vis |
| Raccordement | |
| Section du conducteur | 1,0 - 2,5 mm² |
| Sécurité | |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Dimensions | |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 31 mm |
| Profondeur de montage | 17 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Largeur | 86 mm |
| Profondeur | 48 mm |
| Matière | |
| Couleur | Blanc de sécurité |
| Code RAL | 9003 |
| Finition | Mat |
| Matière | Duroplast, Thermoplastique |
| Installation, montage | |
| Montage | Encastré |
| Equipement | |
| Type de connecteur/prise de courant | Norme suisse type 23 |
| Insert central rotatif | Non |
| Avec couvercle à charnière | Oui |

| Avec broche ronde de protection de mise à | |
|---|--|
| la terre | Oui |
| Avec lampe de signalisation | Non |
| Accessoires | |
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
| Capacité | |
| Nombre de modules | 1 |
| Textes | |
| Inscription | Sans inscription |
| Housse | Obturateur centrale |
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts acci- dentels |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
| Cache, porte | |
| Type de couvercle | Couvercle rabattable à fermeture automatique |
| Produit compatible avec | robusto encastré |