



WH36585303A

**robusto insert avec clapet IP21: T23, bornes enfichables, pour combinaison Gris**

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Tension

Tension nominale 250 V

Tension nominale 250 - 250 V

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP20

##### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 17 mm

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 48 mm

##### Matière

Couleur Gris

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast, Thermoplastique

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
<b>Accessoires</b>	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
<b>Capacité</b>	
Nombre de modules	1
<b>Textes</b>	
Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
<b>Cache, porte</b>	
Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
Produit compatible avec	robusto encastré