



WH36585349A

robusto insert + clapet IP21: T23, bornes enfichables, pour combinaison Allumin.

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP20

##### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 17 mm

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 48 mm

##### Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Mat

Matière Duroplast, Thermoplastique

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

---

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

---

**Capacité**

Nombre de modules 1

---

**Textes**

Inscription Sans inscription

Housse Obturateur centrale

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

---

**Cache, porte**

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

Produit compatible avec robusto encastré