



WH36595200Q

**robusto humide AP Gr.1 compl.: Type 25 avec bornes à vis avec clapet IP21 Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Raccordement**

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 0

Profondeur de montage 60 mm

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 60 mm

**Matière**

Couleur Blanc

Code RAL 9003

Finition Mat

Matière Thermoplastique

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Connectivité**

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 25

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

---

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Capacité**

---

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

---

Housse	Boîtier complet
--------	-----------------

---

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts acci- dentels
------------	--

---

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

**Cache, porte**

---

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--