



WH36912400C

**robusto moullé ENC Gr.2x1 complet: Prise type 23 / Prise type 23 IP55 Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP55

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 39 mm

Hauteur 186 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 66 mm

**Matière**

Couleur Blanc de sécurité

Code RAL 9003

Matière Thermoplastique

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Avec couvercle à charnière Oui

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Cache, porte**

Type de couvercle

Couvercle rabattable à fermeture automatique

Produit compatible avec

robusto encastré