



WH37120100D

**FLF Gr.1 complet: Interrupteur S3/2 pôles 37.5x62.5mm Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur      Élément de base avec plaque de recouvrement

**Connectivité**

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par serrage

**Dimensions**

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 33 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Interrupteur inverseur S3 2-pôles